

OHJEET / ANVISNINGAR / INSTRUCTIONS
HR 480 SC -08 (sivupulpetti)

sisältö / innehåll / content:



10x metallitappi / knapp i metall / metallic lacing button +
10x 4x16mm pop-niitti / pop-nit / blind rivet



18x muovitappi / knapp i plast / plastic lacing button +
18x 4x20mm pop-niitti / pop-nit / blind rivet




9x kääntölinkku / kapellvred / turnbutton +
18x 3,2x10mm pop-niitti / pop-nit / blind rivet



2x 30cm liukukiskojärjestelmä / glidskena system / slide unit +
4x 4x20mm pop-niitti / pop-nit / blind rivet

+ 1x suojaussi / skyddpåse / cover bag



FIN

1. Asenna liukukisko kuten kuvassa nro 1. Käsiruuvi kiristetään kiskon taka-asentoon kuomua asennettaessa.

SVE

1. Montera skenor som visat i bilden 1. När montering, beslag i bakre position i skenan

ENG

1. Place the slide unit as shown in the picture number one. The hand knob must be tightened to rear-position.

VA-VARUSTE OY • PL 1537, Siikaranta 14, 70621 KUOPIO
Puh. (017) 2659 500 • Fax (017) 2659 510 • va-varuste@va-varuste.fi

www.va-varuste.fi

LISÄÄ MUKAVUUTTA VENEILYYN