

ALU-RACK YAMAHA XJ-6 / XJ-6 Diversion '09 – ALU-RACK YAMAHA XJ-6 / XJ-6 Diversion '09 –

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M8 23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Max. Zuladung 5 Kg inklusive Koffer und Adapter.
Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.**

Mounting Instruction

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8 23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load On Rear Carrier: 5 Kg (11 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

! Achtung: Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am ALU-RACK vor dessen Anbau am Motorrad verschraubt werden.

Attention: Cam-locks from adapter kit MUST be installed before attaching the ALU-RACK to the bike.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

1 ALU-RACK
ALU-RACK



schwarz/black

GPT.01.614.001 **03**

Anzahl/ Pcs. 1

5 Unterbau
Base Frame



GPT.06.479.911/912 **00**

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2 Senkkopfschraube
Countersunk Screw



schwarz/black

M8 x 25 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

6 Sechskantschraube
Hexagon Screw



silber/silver

M8 x 25 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 4

3 Senkscheibe
Countersunk Washer



schwarz/black

SE.00.084.02

Anzahl/ Pcs. 4

7 Unterlegscheibe
Washer



silber/silver

A 8,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 4


4 Rohrendstopfen
Plastic Cap



schwarz/black

KES.00.00.21.30/B_01

Anzahl/ Pcs. 4



INFORMATION

Der original Soziusgriff entfällt bei Montage vom ALU-RACK.

The original passenger grip is not available while ALU-RACK is mounted.

