

Järbo
GARN®

92336
CURLY
FUGA



92336. TOMTELUVA

GARNKVALITÉ (A) Fuga (50% Ull "Superwash", 50%, Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)

GARNKVALITÉ (B) Curly (82% Ull, 12%, Mohair, 6% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)

MASKTÄTHET (A) Ca 20 m slätst på st 4 mm = 10 cm

Ca 26 m resårst, lättsträckt, på st 4 mm = 10 cm

MASKTÄTHET (B) Ca 15 m rätst + slätst på st 4 mm = 10 cm

GARNALTERNATIV (A) Garngrupp 4 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

OMKRETS Ca 70 cm i sträckt läge

LÄNGD Ca 60 cm (med uppvikt kant)

GARNÅTGÅNG Ca 150 g (fg 60118, röd, Fuga)

Ca 60 g (fg 13504, grå, Curly)

RUNDSTICKA 4 och 3.5 mm, 40 cm

STRUMPSTICKOR 4 mm

LUVA

Lägg upp 70 m med Curly på rundst 4 mm och sticka slätst till arbetet mäter ca 12 cm. Byt till Fuga och rundst 3.5 mm och öka till 100 m jämt fördelat. Sticka i resår 2 rm, 2 am i ca 6 cm. Sticka därefter slätst till arbetet mäter ca 55 cm. Börja sedan hoptagning för kullen enligt följande (byt till strumpst när maskantalet minskar):

Varv 1: *2 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* v runt. Sluta med 2 rm.

Varv 2-5: Stickas utan hoptagningar.

Varv 6: *2 rm tills, 1 rm*, upprepa *-* v runt. Sluta med 2 rm tills.

Varv 7: Sticka slätst.

Varv 8: 2 rm tills v runt.

Varv 9: Sticka slätst.

Varv 10-11: 2 rm tills v runt. Ta av tråden och dra den genom de återstående m och fäst.

MONTERING

Gör en pompom-boll och fäst på luvan. Se skiss.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggsskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fm** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm