


Abmessungen Milchkühltank DF953/95, 1.600 - 12.000 Liter Volumen


Alle Maßangaben basieren auf technischen Zeichnungen. Geringe Abweichungen können auftreten.

Milchkühltank DF95, 1.600 - 12.000 Liter




Volumen (l)	A = $\varnothing$ (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
1.600	1.350	1.735	1.385	635	330
2.000	1.350	1.735	1.385	635	380
2.000	1.500	1.890	1.540	776	380
2.500	1.350	1.735	1.385	635	485
2.500	1.500	1.890	1.540	776	485
3.200	1.500	1.890	1.540	776	575
3.200	1.700	2.090	1.740	776	575
4.000	1.500	1.890	1.540	776	655
4.000	1.700	2.090	1.740	776	655
5.000	1.700	2.090	1.740	776	700
5.000	1.900	2.285	1.935	991	700
6.000	1.700	2.090	1.740	776	900
6.000	1.900	2.285	1.935	991	900
7.000	1.900	2.285	1.935	991	940
7.000	2.100	2.490	2.140	991	940
8.000	1.900	2.285	1.935	991	1.120
8.000	2.100	2.490	2.140	991	1.120
9.000	2.100	2.490	2.140	991	1.250
10.000	2.100	2.490	2.140	991	1.360
12.000	2.100	2.490	2.140	991	1.530

Milchkühltank DF95, 1.600 - 5.000 Liter



Volumen (l)	$\varnothing$ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Füße (Anz)	Rw (Anz)	Sprühk. (Anz)
1.600	1.350	400	1.480	1.520	1.751	164	1.150	1.495	4	1	1
2.000	1.350	400	1.480	1.532	1.751	164	1.540	1.885	4	1	1
2.000	1.500	400	1.628	1.678	1.909	164	1.156	1.501	4	1	1
2.500	1.350	400	1.480	1.545	1.752	164	1.911	2.253	4	1	1
2.500	1.500	400	1.628	1.688	1.909	164	1.465	1.809	4	1	1
3.200	1.500	400	1.628	1.704	1.910	164	1.935	2.278	4	1	1
3.200	1.700	400	1.824	1.883	2.105	164	1.441	1.783	4	1	1
4.000	1.500	400	1.628	1.722	1.920	164	2.496	2.841	4	1	1
4.000	1.700	400	1.824	1.897	2.110	164	1.865	2.208	4	1	1
5.000	1.900	400	2.020	2.093	2.302	164	1.851	2.194	4	1	1

Milchkühltank DF95, 5.000 - 12.000 Liter



Volumen (l)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Füße (Anz)	Rw (Anz)	Sprühk. (Anz)
5.000	1.700	400	1.824	1.914	2.127	173	1.195	2.738	6	1	1
6.000	1.700	400	1.824	1.932	2.152	173	1.458	3.263	6	2	1
6.000	1.900	400	2.020	2.106	2.305	173	1.131	2.609	6	1	1
7.000	1.900	400	2.020	2.119	2.344	173	1.328	3.002	6	2	1
7.000	2.100	412	2.222	2.304	2.506	173	1.066	2.469	6	1	1
8.000	1.900	400	2.020	2.134	2.351	173	1.549	3.444	6	2	1
8.000	2.100	412	2.222	2.315	2.540	173	1.231	2.799	6	2	1
9.000	2.100	412	2.222	2.326	2.552	173	1.403	3.143	6	2	1
10.000	2.100	412	2.222	2.338	2.555	173	1.576	3.488	6	2	1
12.000	2.100	412	2.222	2.360	2.566	173	1.910	4.156	6	2	1

Wichtige Informationen und Empfehlungen DF953/95 Milchkühltanks

- Die Abmessung B in der Frontansicht des Milchkühltanks, ist die geringste Höhe, aufgrund der niedrigsten Einstellung der justierbaren Füße.
- Wenn nötig kann temporär das Rührwerk entfernt werden, um den Tank während der Installation durch eine Tür in die Milchkammer zu transportieren. Dies verringert die Transporthöhe um ca. 250 mm.
- Die Gewichtsangaben sind inklusive Steuereinheit, jedoch ohne Kälteaggregat. Bei Milchkühltanks mit angeschlossenem Kälteaggregat (DF953) sollten 100 - 215 kg zum angegebenen Gewicht hinzu addiert werden, je nach Kälteaggregat.
- Die Abmessung D in der Seitenansicht des Milchkühltanks entspricht der installierten Höhe bei 1,9° Neigung (3%).
- Um eine ausreichenden Belüftung des Rührwerks und genügend Raum für den Service sicherstellen zu können, empfehlen wir mindestens 100 mm Platz über dem Rührwerksmotor.
- Um ein Ein- und Aussteigen in den Milchkühltank sicherstellen zu können, empfehlen wir mindestens 600 mm Platz über dem Mannlochdeckel zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass sich die Abmessung A in der Seitenansicht (und die damit verbundene Gesamtlänge des Milchkühltanks) verändert, sobald ein Robot Kit installiert ist (T-Stück mit APV-Ventil(en)). Abhängig von der Anzahl der APV Ventile (Milchleitungen), addieren Sie bitte bis zu 400 mm hinzu.

Die empfohlene Mindestgröße eines Milchraumes ergibt sich aus die Summe der folgenden Angaben:

- Abmessung A (ggfs. zuzüglich Roboter Anschluss)
- Abmessung G
- Fügen Sie 200 mm hinzu (wenn separates Kälteaggregat), aufgrund von Rohrleitungen
- Fügen Sie 670 mm hinzu (wenn verbundenes Kälteaggregat), aufgrund der Abmessungen des Kälteaggregates
- Fügen Sie mindestens 500 mm hinzu, um entsprechenden Platz für den Regelservice zu erhalten.