




Handhavande för visp till följande

visp & blandningsmaskiner


AN10, AN20, AN20LB, AN40 AN60

Vita, rostfria samt förstärkta versioner

Vispen till våra blandningsmaskiner är speciellt framtagen för att uppnå den effektivaste vispningen i en kittel och att avge minsta möjliga värme under vispningen. Vispen har ett speciellt framtaget system för trådarna. För att vara extra hållbar så är trådarna böjda vid toppstycket och inte nitade eller pressade. Detta medför att vispen får en betydligt längre livslängd. För att undvika att rester fastnar i toppstycket så är vispen delbar. När vispen skall rengöras skruvas ringen av på toppstycket. Detta skall göras varje gång vispen har använts. Vispen och ringen går utmärkt att rengöra i diskmaskin. När man förvissat sig om att eventuell resterande produkt är borta skruvas vispen ihop igen. OBS! inget annat än ringen skall tas bort vid rengöring.



Skruva av



Skruva på